


人感センサー付フットライト (5V仕様) PL01-5Vシリーズ、PL02-5VL

この度は、人感センサー付フットライト (5V仕様) をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 本商品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡してください。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げいただいた販売店または、弊社までお問い合わせください。





使用目的・特徴

- 本商品は、ベッドに取り付け、人の動きを感知してライトを点灯します。
- ベッドにおける起居動作やベッドまわりの動線の把握など、暗所での活動の安全を確保します。
- 点灯が早く、寿命が長いLEDライトを使用しています。
- ベッド駆動部と電源を共有するため、別にコンセントが必要ありません。

商品内容・各部名称

※下記の部品が全て同梱されているか、また、破損していないか確認をしてください。万一、部品の不足や破損があった場合は、販売店または弊社までご連絡ください。




取扱説明書 (本書)

使用方法


センサーの感知範囲

※室温やご使用状況によりセンサーの感度が変化します。



センサーが人の動きを感知し、自動で「点灯 / 消灯」します。

※LEDライトの点灯中、再び人の動きを感知した場合は、その時点から設定した点灯時間(右記参照)だけ点灯します。




ON/OFF スイッチ

・フットライトの電源のON/OFF スイッチです。



点灯時間変更スイッチ

・点灯時間を「1分」、「3分」、「5分」、「10分」のいずれかに設定することができます。



明るさ変更スイッチ

・明るさが3段階に調節出来ます。



各ベッドへの取付方法は下記 QR コードからご覧いただけます



※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

ホームページでもご覧いただけます

<http://www.platz-ltd.co.jp/support/manual/index-jinkan.html>

安全にご使用いただくために (必ずお守りください)

この取扱説明書では、本商品を安全に正しくお使いいただき、ご利用者や他の方への危害や財産への阻害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしております。次の内容をよくご理解の上、正しくお使いください

⚠️ 注意 この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を記載しています。

■絵表示の例



この記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

禁止



この記号は、必ず守っていただきたい「注意喚起」の内容です。

⚠️ 注意



分解や改造は絶対にしないでください。
●火災や事故の原因となります。

禁止



商品を水に浸けないでください。
●本体は防水加工ですが、プラグは水気厳禁です。火災や感電の原因となります。

禁止



フットライトおよびコード類を傷つけないでください。
●断線や絶縁不良による故障の原因となります。

禁止



部品が破損した場合、破損したまま使用しないでください。
●怪我や故障の原因となります。

禁止



操作時にコードがベッドの駆動部に巻き込まれないよう注意して取り付けてください。
●破損や事故の原因となります。



LED ライトを長時間直視しないでください。
●目が眩んだり、目を傷つける恐れがあります。



経年劣化により変色などの変化が起こる場合があります。
●保管する場合は、直射日光や、高温、多湿、低温、乾燥、ほこりの多い場所を避けてください。



布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。
●火災や感電の原因となります。

禁止



専用の電源以外では使用しないでください。
●火災や故障の原因となります。

禁止



ベッド下部の掃除やサイドテーブルをご利用の際は、本商品を傷つけないようご注意ください。
●破損や故障の原因となります。



濡れた手でプラグの取り付け、取り外しをしないでください。
●感電する恐れがあります。

禁止

ウォーミングアップについて

電源を入れてから安定作動するまでに約 15 秒間かかります。その間は、すべてのスイッチが動きません。

お手入れについて



お手入れの際は、必ず電源を切ってから作業をしてください。

○お手入れ

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。清拭する場合は柔らかい布を使用し、水で薄めた中性洗剤に浸してよく絞って拭き、その後水に浸した布をよく絞って残った洗剤分を拭き取ってください。
最後に乾いた柔らかい布で水気を拭き取ってください。
- ベンジン・シンナー・アセトン・磨き粉・殺虫剤等をかけたりしないでください。
※印刷部の剥がれにご注意ください。



フットライト仕様			
商品名	人感センサー付フットライト(5V仕様)	定格消費電力	2.1W
型式	PL01-5V	照度 / 明るさの表示	【1】 40lm 【2】 80lm 【3】 120lm
サイズ	9.0×6.0×5.0cm(コード長さ：1.4m)	使用周囲温度範囲	-10℃~+50℃
質量	200g	原産国	中国
入力電圧	DC5V		
防水性	生活防水レベル(プラグは除く)		
材質	PC、PA		

アダプター仕様		
商品名	変換アダプター付電源コード(短)	変換アダプター付電源コード(長)
型式	PL01-S	PL01-L
サイズ	7.5×5.5×4.0cm(コード長さ：3.2m)	7.5×5.5×4.0cm(コード長さ：4.1m)
材質	PC、PA	PC、PA
質量	400g	400g
入力電源	AC100V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz
出力電圧	DC5V	DC5V
出力電流	2A	2A
防水性	生活防水レベル(プラグは除く)	生活防水レベル(プラグは除く)
使用温度範囲	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃
原産国	中国	中国
商品名	変換アダプター付電源コード(長)	
型式	PL02-L	
サイズ	7.5×5.5×4.0cm(コード長さ：4.1m)	
材質	PC、PA	
質量	420g	
入力電源	AC100V、50/60Hz	
出力電圧	DC5V	
出力電流	2A	
防水性	生活防水レベル(プラグは除く)	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
原産国	中国	

